

Entris® II: bilance da laboratorio



Entris® II: migliori risultati nella sua categoria per le principali attività di pesatura

Ogni bilancia Sartorius offre
qualità, valore e coerenza

Qualsiasi cosa si voglia pesare, la nuova Entris® II è sempre la scelta perfetta. Con un prezzo interessante e con contenuti di valore impareggiabili, questa è l'unica bilancia nella sua categoria che offre la tecnologia LED touch, isoCAL e 12 applicazioni integrate. Grazie all'esperienza tecnica tedesca di quasi 150 anni e all'offerta di 40 diversi modelli, sarà facile trovare una bilancia Entris® II che soddisfa esattamente le specifiche esigenze di pesata.



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com

Qualità, valore e coerenza

Per risultati di pesata accurati. Sempre.

I più alti standard di qualità studiati in Germania

- Risultati molto accurati anno dopo anno
 - garantiti dalla tecnologia con cella di pesatura monolitica inventata da Sartorius*
- I tempi di risposta più rapidi nella sua classe
 - con utilizzo di sensori di pesata all'avanguardia
- Migliore ripetibilità
 - con piatto di pesata rettangolare
- Protezione da sovraccarico
 - design robusto per pesate fino a una quantità preimpostata
- Affidabilità garantita
 - con l'autodiagnosi "@start"
- Fabbricata in Germania

Pulizia semplice per efficienza e durabilità operativa

- Elevata resistenza chimica
 - assicurata grazie all'utilizzo di parti in polibutilenetereftalato resistente, acciaio inossidabile e vetro
- Impedisce contaminazioni crociate
 - con design pulito e parti facili da rimuovere

Protezione anticorrente efficace

- Riduce al minimo gli errori di pesata causati da cariche elettrostatiche su campioni
 - utilizzo di parti di vetro con rivestimento speciale



Innovazioni in questa classe di pesata

Facilità ed efficienza d'uso per l'utente

isoCAL (calibrazione e regolazione interna) per risultati di pesata sempre accurati

- Precisione ottimale e facilità di utilizzo
 - utilizzando la gestione della temperatura interna integrata, la funzione di calibrazione e regolazione automatica viene attivata in funzione del tempo trascorso e della variazione della temperatura; caratteristica unica nella sua categoria
- Assicura funzionalità conforme (SOP)
 - con notifica automatica se la calibrazione si trova al di fuori dall'intervallo definito

Schermata ibrida per eccellente leggibilità e utilizzo

- Combina tecnologia LED e touch intuitiva e resistente all'usura
 - fornisce un'interfaccia utente strutturata, semplice e chiara

Facilità d'uso plug-and-play


- Rileva automaticamente gli accessori Sartorius (ad esempio stampante, secondo display)
- "Funzione PC diretto" per una connessione facile a un PC per il trasferimento di dati di pesata direttamente a fogli elettronici o a documenti come Microsoft® Excel o Word

Output dati per applicazioni di pesata dinamica

- Intervallo di tempo configurabile per output dati

Si adatta facilmente alle condizioni dell'ambiente

- Con un solo clic nella schermata principale



* possibile variazione su alcuni modelli



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com

Applicazione universale

Per un'affidabilità a prova di futuro

Il modello giusto per tutte le attività

- Grazie a più di 40 modelli (il più ampio portafoglio della sua classe), a partire da 60 g fino a 8.200 g e una leggibilità da 0,1 mg a 1 g, trovare il modello adatto a qualsiasi applicazione di pesata è semplice

12 applicazioni integrate con report di stampa | output dati conforme a GLP | GMP

- Pesata | Dosaggio
- Conteggio
- Pesata percentuale
- Miscelazione | Totale netto
- Componenti | Sommatoria
- Pesata animale
- Calcolo | Fattore libero
- Determinazione della densità
- Statistiche
- Valore massimo
- Controllo peso
- Conversione unità di massa
- e funzione di pesatura a pavimento per campioni più grandi

Camera di pesata (dove applicabile)

- Altezza massima camera di pesata utilizzabile per un semplice impiego anche dei contenitori grandi
- Comodo accesso al piatto di pesata
- Porte scorrevoli laterali e coperchio facili da spostare e rimuovere
- La protezione anticorrente può essere rimossa completamente

8 lingue integrate per un funzionamento internazionale



- Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, polacco

Metodi di connettività moderni e aggiornati

- Interfaccia tipo C USB a prova di futuro
- Interfaccia a 9 pin RS232 a prova di settore
- Compatibilità con le versioni precedenti (utilizzando la porta RS232)

Protezione con password per un funzionamento sicuro

- Protegge la bilancia da modifiche non volontarie



Specifiche tecniche di Entris® II

| Modello | Campo di pesata [g] | Divisione di lettura [mg] | Ripetibilità, tipica [mg] | Tempo di stabilizzazione, tipico [s] | Dimensioni del piatto di pesata [mm] | Altezza della camera di pesata* [mm] | Dimensioni (L x P x A) [mm] | Calibrazione e regolazione | |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | | | Interna | Esterna |
| Bilance analitiche | | | | | | | | | |
| BCE64i-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE64-1x | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE124i-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE124-1x | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE224i-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE224-1x | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤1,5 | Ø 90 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| Bilance di precisione | | | | | | | | | |
| BCE223i-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE223-1x | 220 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE323i-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE323-1x | 320 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE423i-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE423-1x | 420 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE623i-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | • | • |
| BCE623-1x | 620 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 240 | 219x317x345 | - | • |
| BCE653i-1x | 650 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 50 | 219x317x145 | • | • |
| BCE653-1x | 650 | 1 | 1 | ≤1,0 | Ø 120 | 50 | 219x317x145 | - | • |
| BCE622i-1x | 620 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE622-1x | 620 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE822i-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE822-1x | 820 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE1202i-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE1202-1x | 1.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE2202i-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE2202-1x | 2.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE3202i-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE3202-1x | 3.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE4202i-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE4202-1x | 4.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE6202i-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE6202-1x | 6.200 | 10 | 10 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE2201i-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE2201-1x | 2.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE5201i-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE5201-1x | 5.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE8201i-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE8201-1x | 8.200 | 100 | 100 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE6200i-1x | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE6200-1x | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |
| BCE8200i-1x | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | • | • |
| BCE8200-1x | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤0,9 | 182x182 | - | 219x317x94 | - | • |

* spigolo superiore del piatto di pesata fino allo spigolo inferiore del pannello della protezione anticorrente superiore
x = termine per modelli specifici del paese



Scopri di più
Per ulteriori informazioni, visita
www.sartorius.com

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Per maggiori informazioni, consulta il catalogo Sartorius e il listino prezzi oppure visita il nostro sito web.

Americas

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



www.sartorius.com